

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Montážní šroub
Číslo objednávky	2812290000
Typ	SU 10.16 BFSC S 35X12
GTIN (EAN)	4064675294955
Množství	50 items
Údaje výrobku	

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.3 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Délka VPE 60.00 mm Šířka VPE 60.00 mm
Výška VPE 25.00 mm

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu Slitina Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943