

## PAC-HE40-2HE20-V1-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">2814170020</a>                                     |
| Typ              | PAC-HE40-2HE20-V1-2M   |
| GTIN (EAN)       | 4099986608559  |
| Množství         | 1 items  |

## PAC-HE40-2HE20-V1-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 283 g

## Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

|                   |  |                      |                                       |
|-------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Délka kabelu      | 2 m                                      | Vhodné pro           | Digitální signály                     |
| Základní materiál | PVC                                      | Kabel                | Kabel LiYY                            |
| Konektor rozhraní | 2X PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE 10 20P | Počet pólů, min.     | 40 pólů, 20 pólů                      |
| Vnější průměr     | 7,6 ± 1 mm                               | Konektor, PLC strana | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE 10 40P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup>                     |                      |                                       |

## Elektrické údaje

|                               |                   |                                      |            |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Celkový proud, max.           | 3 A               | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        |
| Jmenovité napětí              | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m          |                                      |            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |