

**PVHYM-XXW+XX06M+11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabel Y slouží k paralelnímu propojení několika řetězců ve fotovoltaickém systému, např. k rozdělení vedení před střídačem.

Kabely jsou k dispozici v různých variantách připojení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x MC4 Male, 1x WM4 C Female, 1x konektor samice MC4, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Číslo objednávky	<a href="#">2814200000</a>
Typ	PVHYM-XXW+XX06M+11
GTIN (EAN)	4064675298885
Množství	1 items

## PVHYM-XXW+XX06M+11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 83.6 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Spojování kabelů PV

Verze s PV kabelem	Strana kabelu	vlevo
	Číslo	1
	Délka kabelu	160 mm
	Barva kabelu	černá barva
	Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>
	Jmenovitý proud	39 A
	Integrovaná včleněná pojistka	Ne
	Verze ukončení kabelu	konektoru
	Verze konektoru	MC 4
	Typ zásuvného kontaktu	Konektor samec
	Strana kabelu	vpravo 1
	Číslo	1
	Délka kabelu	200 mm
	Barva kabelu	černá barva
	Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>
	Jmenovitý proud	35 A
	Integrovaná včleněná pojistka	Ne
	Verze ukončení kabelu	konektoru
	Verze konektoru	WM4 C
	Typ zásuvného kontaktu	konektor samice
Strana kabelu	vpravo 2	
Číslo	2	
Délka kabelu	200 mm	
Barva kabelu	černá barva	
Průřez kabelu	6 mm <sup>2</sup>	
Jmenovitý proud	39 A	
Integrovaná včleněná pojistka	Ne	
Verze ukončení kabelu	konektoru	
Verze konektoru	MC 4	
Typ zásuvného kontaktu	konektor samice	
Jmenovité DC napětí	1100 V	
Průřez vodiče	6.00 mm <sup>2</sup>	

### Elektrická charakteristika

Jmenovité DC napětí 1100 V

**PVHYM-XXW+XX06M+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM-XXW+XX06M+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVHYM-XXW+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com



**PVHYM-XXW+XX06M+11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Counterpart**

www.weidmueller.com

**PV PROTECT**


Ochrana PV je řešení pro optimální ochranu měniče. Je velmi kompaktní a k připojení k fotovoltaickým řetězcům vyžaduje pouze Y-kabel. Jedná se tedy o ideální výrobek pro modernizaci stávajících FV instalací v obytných domech s přepětovou ochranou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	VPUM111SFXV101TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675016113	
Množství	1 ST	
Typ	VPUM111SFXV201TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675014195	
Množství	1 ST	
Typ	VPUM111SFXV201TXPX15	Verze
Číslo	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675016137	
Množství	1 ST	
Typ	VPUM212SFXV101TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675016120	
Množství	1 ST	
Typ	VPUM212SFXV201TXPX10	Verze
Číslo	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675016106	
Množství	1 ST	
Typ	VPUM212SFXV201TXPX15	Verze
Číslo	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675016144	
Množství	1 ST	