

SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové rozvodné skříňky kapoty M8 jsou mimořádně kompaktní a mají pohodlné připojení PUSH IN. To umožňuje rychlou, bezpečnou a efektivní kabeláž v terénu.

Pro naše rozvodné skříňky je k dispozici modulární systém. Jednotlivé značky nabízejí možnost individuálního označení rozvaděče a I/O zásuvek.

- 3 a 4pólové zásuvky M8 I/O
- 4, 6, 8 nebo 10 I/O zásuvek
- Stupeň krytí IP 67
- Certifikace UL

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, LED: Ano, Počet pólů: 4, Počet soketů kontaktů: 4 |
| Číslo objednávky | 2819050000 |
| Typ | SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP |
| GTIN (EAN) | 406467533027 1 |
| Množství | 1 items |

SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E141197 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 10 g |
|----------------|------|

Teploty

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -25 - 80°C |
|------------------|------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje o připojení

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Vnější prům. vodiče, min. | 6 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 12 mm |
| Upínací rozsah, min. | 0.08 mm ² | Upínací rozsah, max. | 1.5 mm ² |
| Výstup rozvaděče | Krytový rozdělovač spodní díl | Typ připojení | PUSH IN |

Elektrické údaje

| | | | |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Jmenovité napětí, min. | 15 V | Jmenovité napětí, max. | 30 V |
| Max. proudová kapacita na slot | 2 A | Celkem proud | 8 A |
| Proud na signál | 2 A | K dispozici elektrická izolace | Ne |

Technické údaje kabelu

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|-------|
| Počet pólů | 4 | Vnější prům. vodiče, max. | 12 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 6 mm | Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |

Všeobecné technické údaje

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Stupeň krytí | IP67 | Počet pólů | 4 |
| Počet soketů kontaktů | 4 | Připojovací závít | M8 |
| Závažnost znečištění | 3 | Chování při požáru | V-O |
| LED | Ano | Iniciační prvek LED | Ano |
| Barva LED pro indikaci provozu | zelená | Barva LED pro I/O funkce | žlutá |

Údaje o materiálu

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| Materiál O-kroužku | FKM | Hlavní materiál krytu | PBT |
| Materiál rozvaděče | Plast | Barva krytu | černá (podobná odstínu RAL 9005) |
| Těsnicí materiál krytu | FKM | Šroubová patice | CuZn, poniklované |
| Materiál kontaktu | CuZn | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Nosný materiál kontaktu | PBT (UL 94 V0) | | |

SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |

SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Výkres






Schéma pólů



SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přízpusobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SCREWTY SET -DM | Verze |
| Číslo | 1920000000 | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | |
| Množství | 1 ST | |

M8



Ochranná víka chrání nepřirazené připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAI-SK M8 | Verze |
| Číslo | 1802760000 | Montážní sestavy ochranných komponent, Ochranný kryt |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248257379 | |
| Množství | 50 ST | |

SAI-04Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Prázdné



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem. Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MFF 10/6 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1856780000 | MultiFit, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Festo, |
| objednávky | | Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | |
| Množství | 600 ST | |