# Datový list

## SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nové rozvodné skříňky kapoty M8 jsou mimořádně kompaktní a mají pohodlné připojení PUSH IN. To umožňuje rychlou, bezpečnou a efektivní kabeláž v terénu.
Pro naše rozvodné skříňky je k dispozici modulární systém. Jednotlivé značky nabízejí možnost individuálního označení rozvaděče a I/O zásuvek.

- 3 a 4pólové zásuvky M8 I/O
- 4, 6, 8 nebo 10 I/O zásuvek
- Stupeň krytí IP 67
- Certifikace UL

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, LED: Ano, Počet pólů: 4, Počet soketů kontaktů: 10 |
| Číslo objednávky | 2819080000 |
| Typ | SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP |
| GTIN (EAN) | 4064675330301 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E141197 |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 165 g |

### Teploty

| | |
|---|---|
| Provozní teplota | -25 - 80°C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Údaje o připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průřez vodiče (jmenovité připojení), min. | 0.08 mm² | Průřez vodiče (jmenovité připojení), max. | 1.5 mm² |
| Výstup rozvaděče | Krytový rozdělovač spodní díl | Typ připojení | PUSH IN |

### Elektrické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovité napětí, min. | 15 V | Jmenovité napětí, max. | 30 V |
| Max. proudová kapacita na slot | 4 A | Celkem proud | 6 A |
| Proud na signál | 2 A | K dispozici elektrická izolace | Ne |

### Technické údaje kabelu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 4 | Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |

### Všeobecné technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytí | IP67 | Počet pólů | 4 |
| Počet soketů kontaktů | 10 | Připojovací závit | M8 |
| Závažnost znečištění | 3 | Chování při požáru | V-0 |
| LED | Ano | Iniciační prvek LED | Ano |
| Barva LED pro indikaci provozu | zelená | Barva LED pro I/O funkce | žlutá |

### Údaje o materiálu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál O-kroužku | FKM | Hlavní materiál krytu | PBT |
| Materiál rozvaděče | Plast | Barva krytu | černá (podobná odstínu RAL 9005) |
| Těsnicí materiál krytu | FKM | Šroubová patice | CuZn, poniklované |
| Materiál kontaktu | CuZn | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Nosný materiál kontaktu | PBT (UL 94 V0) | | |

# SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |

# Datový list


## SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


# Nákresy

### Výkres






### Schéma pólů



# SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SCREWTY SET -DM | Verze |
| Číslo objednávky | 1920000000 | Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | |
| Množství | 1 ST | |

### M8



Ochranná víka chrání nepřiřazené připojovací body před vnějšími vlivy.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SAI-SK M8 | Verze |
| Číslo objednávky | 1802760000 | Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt |
| GTIN (EAN) | 4032248257379 | |
| Množství | 50 ST | |


# SAI-10Z-VPUT-4A-M08L-PNP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.
Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MFF 10/6 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 1856780000 | MultiFit, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Festo, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | |
| Množství | 600 ST | |