



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce RJ45 spojky podle IEC 60603-7-51

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, RJ45, IP20, Cat. 5
Číslo objednávky	2819260000
Typ	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 13.4 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...80 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Propojení	Spojka	Barevný	Béžová, černá
Hlavní materiál krytu	Plast, PA 66 UL V0 E63957	Kategorie	Cat. 5
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Typ montáže	TS 35
Stínění	nestíněné	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750 (RJ45)		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Jmenovité napětí	50 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7-51

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

