



H-rozdělovač:

H rozdělovač je vybaven čtyřmi póly a zaujme svou všestranností a třídou ochrany IP68.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2819550000
Typ	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	40 g
--------	-------	----------------	------

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C...125 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²	Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Plast
Průřez připojení max.	4 mm ²	Průřez připojení min.	0.5 mm ²

Obecné údaje

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Připojovací závit	M20	Povrch kontaktu	Mosaz
Typ připojení	Šroubové připojení	Design	Konektor samice, Konektor samec
Hlavní materiál krytu	PA 66	Průměr kabelu, max.	13 mm
Průměr kabelu, min.	7 mm	Materiál kontaktu	Mosaz
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
Jmenovité napětí	450 V	Jmenovitý proud	17.5 A
Stupeň krytí	IP68	Základní materiál	PA 6.6
Připojení stínění	Ne		

Obecná data

Počet pólů	4	Počet výstupů	3
Připojovací závit	M20	Ochrana před záměnou polarity	Ano

Technické údaje

Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 66
Počet vstupů	1		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šroubový systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 SP	Verze
Číslo	2903200000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122376	
Množství		
Typ	RC M P2 SP	Verze
Číslo	2903190000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122369	
Množství		

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem



Všeobecné objednací údaje

Typ	PC RC F	Verze
Číslo	2833850000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675591412	
Množství		
Typ	PC RC M	Verze
Číslo	2820090000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675591405	
Množství		