



### H-rozdělovač:

H rozdělovač je vybaven čtyřmi póly a zaujme svou všestranností a třídou ochrany IP68.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2819550000
Typ	<a href="#">RC D 4/4P</a>
GTIN (EAN)	4064675591290

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E307231

### Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	40 g
--------	-------	----------------	------

### Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C...125 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Plast
Průřez připojení max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení min.	0.5 mm <sup>2</sup>

### Obecné údaje

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Připojovací závit	M20	Povrch kontaktu	Mosaz
Typ připojení	Šroubové připojení	Design	Konektor samice, Konektor samec
Hlavní materiál krytu	PA 66	Průměr kabelu, max.	13 mm
Průměr kabelu, min.	7 mm	Materiál kontaktu	Mosaz
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	450 V	Jmenovitý proud	17.5 A
Stupeň krytí	IP68	Základní materiál	PA 6.6
Připojení stínění	Ne		

### Obecná data

Počet pólů	4	Počet výstupů	3
Připojovací závit	M20	Ochrana před záměnou polarity	Ano

**Technické údaje**

Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 66
Počet vstupů	1		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Příslušenství****Zástrčkový konektor - šroubovací systém**

Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RC F P2 SP	Verze
Číslo	<a href="#">2903200000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122376	
Množství		
Typ	RC M P2 SP	Verze
Číslo	<a href="#">2903190000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122369	
Množství		

**M20**

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PC RC F	Verze
Číslo	<a href="#">2833850000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675591412	
Množství		
Typ	PC RC M	Verze
Číslo	<a href="#">2820090000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675591405	
Množství		