



Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2820090000
Typ	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C...125 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Izolační napětí	<500 V (skříň/PE)
-----------------	-------------------

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66	Stupeň krytí	IP67
-----------------------	-------	--------------	------

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus)	E307231
----------------------	---------

Obecná data

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Stupeň krytí	IP67
------------------------------	-----	--------------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zástrčkový konektor - šroubovací systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 SP	Verze
Číslo objednávky	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Množství		

DC konektory



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 M20 SP	Verze
Číslo objednávky	2860640000	
GTIN (EAN)	4064675576655	
Množství		