


## FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Držák pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

- K použití ve sdrůžovacích boxech DC u fotovoltaických systémů do 1000V
- Montáž na DIN lištu
- Pro použití s válcovými pojistkami od 1A do 30A 10x38mm gPV

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Fotovoltaika, Držák pojistky, 1000 V, 10x38, 1 řetězec, Bez LED |
| Číslo objednávky | <a href="#">2827940000</a>                                      |
| Typ              | FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV                                       |
| GTIN (EAN)       | 4064675367666   |
| Množství         | 10 items  |

## FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |             |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 61 mm | Hloubka (v palcích) | 2.4016 inch |
| Výška          | 73 mm | Výška (v palcích)   | 2.874 inch  |
| Šířka          | 18 mm | Šířka (v palcích)   | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 10 g  |                     |             |

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C Trvalá provozní teplota, max. 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Připojení držáku pojistek

|  |                    |  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Počet připojení  | 2                  | Délka odizolování  | 10 mm              |
| Utahovací moment, max.   | 2.5 Nm             | Utahovací moment, min.   | 2 Nm               |
| Typ připojení  | Šroubové připojení | Materiál vodiče  | Měď                |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 6              | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 17             |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 1 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 1 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 1 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 1 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 10 mm <sup>2</sup> |

## Technické údaje držáku pojistek

|                           |            |                                   |              |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Kazetová pojistka         | 10 x 38 mm | Barevný                           | Světle modrá |
| Displej                   | Bez LED    | Držák pojistky (držák kazety)     | otočné       |
| Max. proud                | 30 A       | Počet potenciálů                  | 1            |
| Provozní napětí, max.     | 1000 V     | Rozptýlení výkonu, max.           | 3 W          |
| Nosná lišta               | TS 35      | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV         |
| Kategorie rázového napětí | III        | Typ montáže                       | Nosná lišta  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 10x38 gPV



Válcové pojistkové kazety gPV jsou navrženy, aby poskytovaly kompaktní, bezpečnou a ekonomickou ochranu fotovoltaických modulů (ochrana v terénu) s napětím až 1 500 DC. Poskytují ochranu jak před přetížením, tak zkratem (třída gPV podle požadavků norem IEC60269-6 a UL248-19). Jsou vyrobeny z keramické trubky s velkým vnitřním tlakem a tepelnou rázovou odolností, což umožňuje vysokou spínací kapacitu v malém prostoru. Kontakty jsou vyrobeny z postříbřené mědi a tavných prvků z čistého stříbra pro zamezení stárnutí a tím zachování nezměněných elektrických charakteristik. Jsou k dispozici ve velikostech 10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783160000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059684              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783170000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059691              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783180000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059905              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783190000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059912              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783200000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059929              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783210000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059936              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2783220000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4064675059943              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |

## FUSEHOLDER WSFH 10X38 1KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FUSE 10X38 10A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2783230000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675059950              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 12A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2783240000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675059967              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 15A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2783250000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675059974              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 16A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2783260000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675059981              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 20A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2783280000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675060000              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 25A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2827990000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675367819              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |
| Typ        | FUSE 10X38 30A 1000 VDC... | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2828000000</a> | Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4064675367826              |   |
| Množství   | 10 ST                      |   |