



Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2833850000
Typ	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 3 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Izolační napětí <500 V (skříň/PE)

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu PA 66 Stupeň krytí IP67

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus) E307231

Obecná data

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2 Stupeň krytí IP67

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zástrčkový konektor - šroubovací systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 SP	Verze
Číslo objednávky	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Množství		

DC konektory



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 M20 SP	Verze
Číslo objednávky	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Množství		