



Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2833850000
Typ	<a href="#">PC RC F</a>
GTIN (EAN)	4064675591412

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E307231

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	------------------	----------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické specifikace kabelu

Izolační napětí	<500 V (skříň/PE)
-----------------	-------------------

### Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66	Stupeň krytí	IP67
-----------------------	-------	--------------	------

### Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus)	E307231
----------------------	---------

### Obecná data

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Stupeň krytí	IP67
------------------------------	-----	--------------	------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

## PC RC F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Zástrčkový konektor - šroubovací systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 SP	Verze
Číslo	<a href="#">2903190000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122369	
Množství		

### DC konektory



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 M20 SP	Verze
Číslo	<a href="#">2860650000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675576662	
Množství		