

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , 400mm ²
Číslo objednávky	2853270000
Typ	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2.9527 inch
Výška	330 mm	Výška (v palcích)	12.9921 inch
Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15.3543 inch
Čistá hmotnost	8360 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Provozní napětí	18 V
Lisovací síla	jmen. 80 kN

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	400 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavičce	Bateriový hydraulický systém	Odchylka	37 mm
----------	------------------------------	----------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... pro kabelové koncovky



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 AEH 50	Verze
Číslo	1502050000	50mm ² , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310252	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 70	Verze
Číslo	1502070000	70mm ² , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310306	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 95	Verze
Číslo	1502080000	95mm ² , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310214	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 120	Verze
Číslo	1502090000	120mm ² , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310146	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 AEH 150	Verze
Číslo	1502100000	150mm ² , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310085	
Množství	1 ST	

Accessories

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES APG 80 WM 6	Verze
Číslo	1502430000	6mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310801	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM10	Verze
Číslo	1502440000	10mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310542	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 16	Verze
Číslo	1502470000	16mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310498	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 25	Verze
Číslo	1502480000	25mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310634	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 35	Verze
Číslo	1502490000	35mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310597	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 50	Verze
Číslo	1502500000	50mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310658	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 70	Verze
Číslo	1502520000	70mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310580	
Množství	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES APG 80 WM 95	Verze
Číslo	1502530000	95mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310566	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 120	Verze
Číslo	1502540000	120mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310429	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 150	Verze
Číslo	1502550000	150mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310825	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 185	Verze
Číslo	1502570000	185mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310528	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 240	Verze
Číslo	1502580000	240mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310689	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 WM 300	Verze
Číslo	1502590000	300mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310511	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG80 WM 400	Verze
Číslo	2578060000	400mm², WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675018124	
Množství	1 ST	

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES APG 80 HEX 6	Verze
Číslo	1502600000	6mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310672	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 10	Verze
Číslo	1502620000	10mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310818	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 16	Verze
Číslo	1502630000	16mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310436	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 25	Verze
Číslo	1502640000	25mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310573	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 35	Verze
Číslo	1502650000	35mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310696	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 50	Verze
Číslo	1502670000	50mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310559	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 70	Verze
Číslo	1502680000	70mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310641	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 95	Verze
Číslo	1502690000	95mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310610	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 120	Verze
Číslo	1502700000	120mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310931	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 150	Verze
Číslo	1502720000	150mm ² , Šestihránné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310900	
Množství	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES APG 80 HEX 185	Verze
Číslo	1502730000	185mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310726	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 240	Verze
Číslo	1502740000	240mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310481	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 300	Verze
Číslo	1502750000	300mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310962	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 HEX 300AL	Verze
Číslo	1502780000	300mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310955	
Množství	1 ST	

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 DIN 6	Verze
Číslo	1502820000	6mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310665	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 10	Verze
Číslo	1502830000	10mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310948	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 16	Verze
Číslo	1502840000	16mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310979	
Množství	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES APG 80 DIN 25	Verze
Číslo	1502850000	25mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310849	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 35	Verze
Číslo	1502870000	35mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310474	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 50	Verze
Číslo	1502880000	50mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310450	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 70	Verze
Číslo	1502890000	70mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310719	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 95	Verze
Číslo	1502900000	95mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310917	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 120	Verze
Číslo	1502790000	120mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310832	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 150	Verze
Číslo	1502800000	150mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310924	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 185	Verze
Číslo	1501800000	185mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310061	
Množství	1 ST	
Typ	ES APG 80 DIN 240	Verze
Číslo	1501820000	240mm², Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118309874	
Množství	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Příslušenství



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednáací údaje

Typ	AKKU LI 18B2	Verze
Číslo	2858730000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675566137	
Množství	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Verze
Číslo	2860070000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675574750	
Množství	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Verze
Číslo	1509370000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118318630	
Množství	1 ST	