



Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2855300000
Typ	PLUG VPU AC
GTIN (EAN)	4064675533283
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	11.6 mm	Šířka (v palcích)	0.4567 inch
Čistá hmotnost	2.1 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data připojení, vzdálené upozornění

Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 0.14 mm ² min.	Délka odizolování	8 mm
Typ připojení	PUSH IN	Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 1.5 mm ² max.

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC) 250 V

Obecné údaje

Verze	Konektory - zástrčky, vytištěno	Barevný	černá
-------	---------------------------------	---------	-------

Obecné údaje

Barevný černá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		