

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 15 x 45 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	2859670000
Typ	CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572558
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0197 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	0.88 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Ize zapojit, s 3,5mm instalačním otvorem		
Šířka	45 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C		
Barevný	Stříbrná		
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301		
Tištěné znaky	Podle specifikace zákazníka		
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard	
Velikost pole na označení	15.2 x 42.2 mm		
kompatibilní tiskárna			
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Device markers		
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C		

Značky na přístroje

Průměr vyvrtané díry 3.30 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

