



Všeobecné objednací údaje

Verze	Mounting rail outlet, RJ 12, IP20
Číslo objednávky	2861240000
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	15 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ12	Připojení 2	RJ12
Propojení	Spojka	Barevný	Běžová, černá
Hlavní materiál krytu	Plast	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Typ montáže	TS 35	Stínění	nestíněné
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	≥ 200

Obecné standardy

Standardní konektor	TIA-1096-A
---------------------	------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

