

Produkt již není k dispozici



Inteligentní řešení pro náročné nabíjení – inteligentní a síťové nabíjecí boxy EV řady AC SMART. Zvládne jakýkoli úkol v soukromé i obchodní sféře: od jednoduchého nabíjení s jedním dobíjecím místem, přes integraci v rámci inteligentních sítí, až po komplexní správu celých dobíjecích parků.

Tři řady využívající platformy, ECO, VALUE a ADVANCED, lze použít v nejběžnějších situacích a lze je přizpůsobit jednotlivým aplikacím pomocí standardizovaných rozhraní a všestranných možností konfigurace.

Díky chytrým vlastnostem, jako je ověřování uživatelů pomocí RFID nebo mobilních aplikací, možnost nastavení nabíjecího proudu, integrovaná správa zatížení a nabíjení nebo nezávislé nabíjení pomocí fotovoltaiky, představují boxy AC SMART flexibilní, individuální a navíc efektivní a udržitelné řešení nabíjení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace |
| Číslo objednávky | 2863070000 |
| Typ | CH-W-S-A 11-S-E |
| GTIN (EAN) | 4064675595502 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| K dispozici do | 2025-04-16T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 167 mm | Hloubka (v palcích) | 6.5748 inch |
| Výška | 433 mm | Výška (v palcích) | 17.0472 inch |
| Šířka | 268 mm | Šířka (v palcích) | 10.5512 inch |
| Čistá hmotnost | 3600 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | Provozní teplota | -30 °C...50 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002883 | ETIM 9.0 | EC002883 |
| ETIM 10.0 | EC002883 | ECLASS 14.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-01 | | |

Nákresy



Příslušenství

Surge protection boxes

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | PVC AC 11 10 SPD2R + RJ... | Verze |
| Číslo objednávky | 8000104168 | Verze s AC napětím, Pomocný kontakt a kontakt alarmu, Přepětová ochrana II, TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez N, TT |
| GTIN (EAN) | 4099986573475 | |
| Množství | 1 ST | |