

**WAD 12N MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Značka na konektory WAD je vhodná pro svorky řady W a bočnice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Značky jsou k dispozici bez potisku, s vlastním potiskem nebo se standardním symbolem blesku. Značky WAD MultiCard jsou vhodné pro značení pomocí tiskáren PrintJet CONNECT.Pro-  
vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Verze            | Označení skupiny, Kryt, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2866660000</a>                          |
| Typ              | WAD 12N MC NE WS                                    |
| GTIN (EAN)       | 4064675604877                                       |
| Množství         | 32 items                                            |

## WAD 12N MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 33.3 mm | Výška (v palcích) | 1.311 inch  |
| Šířka          | 12 mm   | Šířka (v palcích) | 0.4724 inch |
| Čistá hmotnost | 1.24 g  |                   |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky            |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%              |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.909 kg CO2 eq. |

## Obecné údaje

|                               |                     |           |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Orientace tisku               | vodorovně a svisle  |           |
| Šířka                         | 12 mm               |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                 |           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C              |           |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C              |           |
| Barevný                       | Bílá                |           |
| Halogen                       | Ne                  |           |
| Základní materiál             | Polyamid 66         |           |
| Tištěné znaky                 | prázdné             |           |
| Počet značek v balení         | Forma napájení      | MultiCard |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Cover |           |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C        |           |
| Aplikace/výrobce              | WDU 16N             |           |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**WAD 12N MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



**Výkres**