



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 91.8 mm, Šířka: 2 mm, V-0, Wemid, Příchytka: Ano |
| Číslo objednávky | <a href="#">2874810000</a>                                                                              |
| Typ              | SEP 4C 4                                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4064675649847                                                                                           |
| Množství         | 20 items                                                                                                |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 34.05 mm | Hloubka (v palcích) | 1.3405 inch |
| Výška          | 91.8 mm  | Výška (v palcích)   | 3.6142 inch |
| Šířka          | 2 mm     | Šířka (v palcích)   | 0.0787 inch |
| Čistá hmotnost | 3.21 g   |                     |             |

## Teploty

|                               |           |                               |        |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C... | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C    |                               |        |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky            |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%              |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.030 kg CO2 eq. |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

## Další technická data

|           |     |
|-----------|-----|
| Příchytka | Ano |
|-----------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**Příslušenství****Testovací adapter a testovací zásuvky**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

|                     |                            |                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Verze                                                                                                                     |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1276300000</a> | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 2 mm <sup>2</sup> , Počet<br>připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm |
| GTIN (EAN)          | 4008190026080              |                                                                                                                           |
| Množství            | 20 ST                      |                                                                                                                           |