



Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Docker, Windows, u-OS compatible devices, Počet proměnných procesu, max.: 5000, Počet zařízení HMI, max.: 2 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2875320000</a>  |
| Typ              | PWEB-ES-RT-5000/2   |
| Množství         | 1 items   |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |     |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 0 g |
|----------------|-----|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno      |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Požadavky na systém

|                                |                                      |  |        |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Operační systém                | Linux, u-OS, Linux + Browser (HTML5) | Požadované minimální dostupné místo na disku | 0.1 GB |
| Minimální potřebná paměť (RAM) | 0.1 GB                               |  |        |

### Funkce modulu runtime

|                          |                     |                          |   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| Počet zařízení HMI, max. | 2                   | Maximální počet ovladačů | 99  |
| S možností projekce od   | PROCON-WEB Designer | Runtime funkce           | Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů |

### Informace o licenci

|                   |                     |                                |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Licenční pokrytí  | Jednorázová licence | Typ licence                    | Licence k softwaru |
| Licenci poskytuje | ID lístku WIBU      | Počet proměnných procesu, max. | 5000               |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |