

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (centrum zpracování štítků)**

- Rychlé a efektivní značení zařízení a provozního vybavení
- Zarovnání s využitím laseru
- Ergonomické ovládání pomocí nožního spínače
- Vysoká přesnost opakování
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print PRO©

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Štítky, Kotouč štítků
Číslo objednávky	2878190000
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Množství	1 items

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	648 mm	Hloubka (v palcích)	25.5118 inch
Výška	785 mm	Výška (v palcích)	30.9054 inch
Šířka	466 mm	Šířka (v palcích)	18.3464 inch
Čistá hmotnost	22000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Systémy značení

Typ značky	MultiMark, Štítky, Kotouč štítků	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Metoda tisku	Tepelný přenos	Rozhraní	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Rychlost tisku	max. 150 mm/s
Rozlišení tisku, max.	300 DPI	Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne
Rozsah dodávky	USB kabel, Euro konektor, UK zástrčka, US konektor, Ručně, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, DVD s M-Print® PRO, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Aplikátor s laserovou jednotkou a razítkem, Montážní patka, Nožní spínač, Tiskárna		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze	
Číslo objednávky	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Množství	1 ST		