


ZQV 4N/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Číslo objednávky	2883800000
Typ	ZQV 4N/20
GTIN (EAN)	4064675848769
Množství	20 items

ZQV 4N/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120.7 mm	Hloubka (v palcích)	4.752 inch
Výška	2.8 mm	Výška (v palcích)	0.1102 inch
Šířka	27.95 mm	Šířka (v palcích)	1.1004 inch
Čistá hmotnost	14.26 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-60 °C...85 °C
Provozní teplota	-60 °C...130 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Oranžová
 Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ upevnění Zapojeno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne
 Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 32 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 6.10 mm

Všeobecně

Počet pólů 20

Důležitá poznámka

Informace o produktu Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 V Napětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		