

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

| | |
|------------------|---|
| Verze | ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 2885800000 |
| Typ | ESG-LP 6/17 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4064675854401 |
| Množství | 24000 items |

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.05 mm | Hloubka (v palcích) | 0.002 inch |
| Výška | 6 mm | Výška (v palcích) | 0.2362 inch |
| Šířka | 17 mm | Šířka (v palcích) | 0.6693 inch |
| Čistá hmotnost | 0.01 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Verze | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka | 17 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Stříbrná | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyamid | Tištěné znaky | bez |
| Schválení podle UL 969 | Ano | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings

