


**ESG-LP 9/17 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | ESG, Značky na přístroje, 9 x 17 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2885820000</a>                 |
| Typ              | ESG-LP 9/17 MM GE                          |
| GTIN (EAN)       | 4064675854425                              |
| Množství         | 15000 items                                |

## ESG-LP 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.05 mm | Hloubka (v palcích) | 0.002 inch  |
| Výška          | 9 mm    | Výška (v palcích)   | 0.3543 inch |
| Šířka          | 17 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.6693 inch |
| Čistá hmotnost | 0.01 g  |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                    |                               |                                 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo | Verze                         | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka                         | 17 mm              | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                             |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C             | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                          |
| Barevný                       | Žlutá              | Halogen                       | Ne                              |
| Základní materiál             | Polyamid           | Tištěné znaky                 | bez                             |
| Schválení podle UL 969        | Ano                |                               |                                 |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**

