


ESG-LP 9/20 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	ESG, Značky na přístroje, 9 x 20 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	2885860000
Typ	ESG-LP 9/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854463
Množství	15000 items

ESG-LP 9/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.002 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0.3543 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Čistá hmotnost	0.01 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	20 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ano		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

