

MF 10/4.2 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno

čitelný potisk. Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Označení svorek, 10 x 4.2 mm, Rozteč v mm (P): 4.20 Bílá |
| Číslo objednávky | 2885980000 |
| Typ | MF 10/4.2 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854586 |
| Množství | 750 items |

MF 10/4.2 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0276 inch |
| Výška | 10 mm | Výška (v palcích) | 0.3937 inch |
| Šířka | 4.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 0.12 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -50...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Verze | bez obsahu halogenů | Šířka | 4.2 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C | Barevný | Bílá |
| Halogen | Ne | Základní materiál | PC-ABS, TPU |
| Tištěné znaky | prázdné | Rozsah provozní teploty | -50...90 °C |

Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 4.20 mm

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

MF 10/4.2 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER MF | Verze | |
| Číslo objednávky | 2518600000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118531305 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

MF 10/4.2 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER MF | Verze |
| Číslo objednávky | 2661610000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681222 | |
| Množství | 1 ST | |