

**SDQ T HANDLE HEX 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s  
vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2888290000</a>
Typ	SDQ T HANDLE HEX 4
GTIN (EAN)	4064675875338
Množství	1 items

**SDQ T HANDLE HEX 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Rozměry a hmotnosti**

Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	44.88 g
--------	------	----------------	---------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Technické údaje**

Popis výrobku	Klíč na vnitřní šestihran, HEX 4	Verze	T-ruční úchop
---------------	-------------------------------------	-------	---------------

**Šroubovací nářadí**

Tvar	Imbusový klíč	Velikost	4
Délka čepele	150 mm		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		