

SDQ T HANDLE HEX 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s
vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm
Číslo objednávky	2888300000
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5
GTIN (EAN)	4064675875345
Množství	1 items

SDQ T HANDLE HEX 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Průměr	5 mm	Čistá hmotnost	58.96 g
--------	------	----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Klíč na vnitřní šestihran, HEX 5	Verze	T-ruční úchop
---------------	-------------------------------------	-------	---------------

Šroubovací nářadí

Tvar	Imbusový klíč	Délka čepele	200 mm
------	---------------	--------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		