

**SDQ T HANDLE BITHOLDER 1/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Montážní nástroj, Délka čepele: 129 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2888370000</a>
Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER 1/4
GTIN (EAN)	4064675875413
Množství	1 items

## SDQ T HANDLE BITHOLDER 1/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	95 mm	Šířka (v palcích)	3.7401 inch
Průměr	10 mm	Čistá hmotnost	75.68 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Držák nástrčných klíčů 1/4
---------------	----------------------------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	129 mm
--------------	--------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002119	ETIM 9.0	EC002119
ETIM 10.0	EC002119	ECLASS 14.0	21-04-04-11
ECLASS 15.0	21-04-04-11		