



Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2891820000
Typ	<a href="#">RC F P3 C</a>
GTIN (EAN)	4064675881247

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E307231

### Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	0.02 g
--------	-------	----------------	--------

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
--------------------	------------------	----------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	3	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	Páková svorka, SNAP IN	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Druh kontaktu	Konektor samice	Připojení stínění	Ne
Materiál kroužku se závitem	Plast	Průřez připojení max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Obecná data

Počet pólů	3	Připojovací závít	M20
Typ připojení	Páková svorka, SNAP IN	Hlavní materiál krytu	PA 66

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		