

## W2T 4 DT-FT-PE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Automatizace v procesním průmyslu vyžaduje flexibilní řešení pro komplexní výrobní procesy. Vaše schémata zapojení nejsou o nic méně složitá a často procházejí změnami krátce před koncem. S naší novou řadou svorkovnic řazení signálů DCS můžete tyto výzvy vyřešit. I změna „na poslední chvíli“ je pro vás proveditelná, aniž byste museli měnit již provedené zapojení. Díky jednoúrovňovému a dvouúrovňovému uspořádání svorkovnic v kombinaci s poskytnutím čtyř základních funkcí (spojitost, rozpojení, pojistka, uzemnění) dosáhnete maximální flexibility při připojování zařízení zapojených v terénu. Nabízíme vám také alternativu k připojení stínění k PE pro vaše koncepty bezpotenciálového stínění.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm <sup>2</sup> , 28 A, 500 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2893730000</a>                                                                                                         |
| Typ              | W2T 4 DT-FT-PE                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4064675884873                                                                                                                      |
| Množství         | 50 items                                                                                                                           |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 72.5 mm  | Hloubka (v palcích) | 2.8543 inch |
| Výška          | 106.5 mm | Výška (v palcích)   | 4.1929 inch |
| Šířka          | 6.1 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.2402 inch |
| Čistá hmotnost | 31.44 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|                     |       |                               |    |
|---------------------|-------|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano   | Počet potenciálů              | 3  |
| Počet úrovní        | 3     | Počet svěrných bodů na úroveň | 2  |
| Počet pólů na řadu  | 1     | Úrovně propojené interně      | Ne |
| Nosná lišta         | TS 35 | N-funkce                      | Ne |
| PE funkce           | Ano   | Funkce PEN                    | Ne |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                           |                   |                            |                   |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX)       | TUEV20ATEX8502U   | Č. osvědčení (IECEx)       | IECExTUR20.0014U  |
| Max. napětí (ATEX)        | 550 V             | Proud (ATEX)               | 23 A              |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. napětí (IECEx)        | 550 V             |
| Proud (IECEx)             | 23 A              | Průřez vodiče max. (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

## CSA data hodnocení

|                          |        |                         |                 |
|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG | Velikost napětí C (CSA) | 300 V           |
| Velikost proudu C (CSA)  | 20 A   | Č. osvědčení (CSA)      | 227442-80219640 |
| Velikost napětí B (CSA)  | 300 V  | Velikost proudu B (CSA) | 20 A            |
| Velikost napětí D (CSA)  | 600 V  | Velikost proudu D (CSA) | 5 A             |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Průřez vodiče min. (CSA) 24 AWG

## Další technická data

|                                       |       |             |       |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------|
| Otevřené strany                       | pravá | Příchytka   | Ano   |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne    | Typ montáže | TS 35 |

## Data hodnocení

|                                   |                   |                                   |                              |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý průřez                  | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 500 V                        |
| Jmenovité DC napětí               | 500 V             | Jmenovitý proud                   | 28 A                         |
| Proud při maximu vodičů           | 28 A              | Standardy                         | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                         |
| Kategorie rázového napětí         | III               | Závažnost znečištění              | 3                            |

## UL data hodnocení

|                                               |        |                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Č. osvědčení (cURus)                          | E60693 |
| Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 24 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 24 AWG |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG |                                               |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                                                                        |                      |                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1                                              | A3                   | Průřez propojení AWG, max.                                             | AWG 10               |
| Směr připojení                                                         | na straně            | Utahovací moment, max.                                                 | 0.8 Nm               |
| Utahovací moment, min.                                                 | 0.5 Nm               | Délka odizolování                                                      | 8 mm                 |
| Typ připojení 2                                                        | Šroubové připojení   | Typ připojení                                                          | Šroubové připojení   |
| Počet připojení                                                        | 5                    | Upínací rozsah, max.                                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Upínací rozsah, min.                                                   | 0.25 mm <sup>2</sup> | Svěrný šroub                                                           | M 3                  |
| Velikost nože                                                          | 0,6 x 3,5 mm         | Průřez propojení AWG, min.                                             | AWG 24               |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Dvojdutinka, max.                                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Dvojdutinka, max.                                                      | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.                          | 0.25 mm <sup>2</sup> |                                                                        |                      |

## Všeobecně

|                            |                              |                            |        |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 10                       | Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 |
| Standardy                  | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 | Nosná lišta                | TS 35  |

**W2T 4 DT-FT-PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Drawings



## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/10                  | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1528090000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 BK               | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2810830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1528230000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 RD               | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2460740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm  |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 WT               | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2831790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm     |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/2                   | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1527930000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm   |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |                                                                                                                    |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/2 BK                | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2810840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm      |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |                                                                                                                    |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1528040000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm      |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |                                                                                                                    |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                                                                    |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/2 RD                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2460450000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v   |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm                           |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/2 WT                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2831800000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/20                  | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2883800000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              |                                                                       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/20 BK               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2810870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v    |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              |                                                                       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/20 BL               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2810850000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v    |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              |                                                                       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/20 RD               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2810860000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v  |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              |                                                                       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/3                   | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1527940000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v  |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/3 BK                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2810880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1528080000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/3 RD                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2460810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v   |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/3 WT                | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2831810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm     |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30                  | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2561580000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |                                                                          |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2561610000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm    |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |                                                                          |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30 RD               | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2561600000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              |                                                                          |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/32                  | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2561670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 32, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 193.9 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              |                                                                          |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4                   | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1527970000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm                                |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 BK                | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2810890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm     |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1528120000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm     |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm                                |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 RD                | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2460800000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm   |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm                                |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 WT                | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">2831820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm     |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              |                                                                          |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                          |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/41                  | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2883810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              |                                                                       |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/41 BK               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2831890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v    |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              |                                                                       |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/41 BL               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2883820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v    |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              |                                                                       |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/41 RD               | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2883840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v  |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              |                                                                       |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/5                   | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1527980000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v  |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm                          |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/5 BK                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2810900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1528140000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm                             |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/5 RD                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2460790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v   |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm                          |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/5 WT                | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2831830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              |                                                                       |
| Množství   | 60 ST                      |                                                                       |
| Typ        | ZQV 4N/50                  | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1528130000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              |                                                                       |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                       |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1528240000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v   |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm                        |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              |                                                                      |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/50 RD               | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2460730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm                        |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |                                                                      |
| Množství   | 5 ST                       |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/6                   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1527990000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/6 BK                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2810910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                           |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1528170000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/6 RD                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2460780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v  |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/6 WT                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2831840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm                             |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/7                   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1528020000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm                         |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/7 BK                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">2810920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm                           |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1528180000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm                            |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              |                                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                      |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/7 RD                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2460770000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm  |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/7 WT                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2831850000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm       |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/8                   | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1528030000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/8 BK                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2810930000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm   |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1528190000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/8 RD                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2460760000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm  |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/8 WT                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2831860000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm     |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/9                   | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1528070000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/9 BK                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2831780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm  |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1528220000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |                                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                   |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/9 RD                | Verze                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2460750000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |                                                                                                                  |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                  |
| Typ        | ZQV 4N/9 WT                | Verze                                                                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2831870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm   |
| objednávky |                            |                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              |                                                                                                                  |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                  |

## Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WEW 35/2                   | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1061200000</a> | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                              |
| Typ        | WEW 35/2 GR                | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1859200000</a> | Bočnice, Šedá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C        |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                                              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                              |
| Typ        | WEW 35/2 SW                | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1061210000</a> | Bočnice, černá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C       |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                                              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                              |

## Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| objednávky |                            |                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                        |

## WS 8/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 MM WS               | Verze                                            |
| Číslo      | <a href="#">2007160000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                                  |
| Množství   | 600 ST                     |                                                  |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                       |
| Množství   | 600 ST                     |                                                       |

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitěných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Verze                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">7921560000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, lze zapojit, V-0, Wemid   |
| objednávky |                            |                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |                                                                                          |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                          |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verze                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">7921570000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky |                            |                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              |                                                                                          |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                          |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Verze                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">7921580000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky |                            |                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              |                                                                                          |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                          |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Verze                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">7921590000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-O, Wemid |
| objednávky |                            |                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              |                                                                                          |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                          |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verze                                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">7921600000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-O, Wemid |
| objednávky |                            |                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              |                                                                                          |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                          |

## Odpojovací zástrčky




Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | TNST OR                    | Verze                                         |
| Číslo      | <a href="#">2463540000</a> | Odpojovací konektor (svorka), Wemid, Oranžová |
| objednávky |                            |                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118478211              |                                               |
| Množství   | 50 ST                      |                                               |

## Zástrčky komponenty



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Typ        | BEST                       | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">1833100000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka      |
| objednávky |                            |                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                          |
| Množství   | 50 ST                      |                                          |
| Typ        | BEST/D                     | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">1878560000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A |
| objednávky |                            |                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                          |
| Množství   | 50 ST                      |                                          |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ        | BEST/DRBR                  | Verze                                     |
| Číslo      | <a href="#">1878570000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 22 A |
| objednávky |                            |                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                           |
| Množství   | 50 ST                      |                                           |

## Příslušenství




Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WEP 2T 4                   | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2894240000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 95.5 mm,   |
| objednávky |                            | Šířka: 2 mm, V-O, Wemid, Příchytka: Ano                           |
| GTIN (EAN) | 4064675885221              |                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                   |
| Typ        | WEP 2T 4 BK                | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2894260000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, černá, Výška: 95.5 mm, Šířka: 2 |
| objednávky |                            | mm, V-O, Wemid, Příchytka: Ano                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675885245              |                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                   |
| Typ        | WEP 2T 4 BL                | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">2894250000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Modrá, Výška: 95.5 mm, Šířka: 2 |
| objednávky |                            | mm, V-O, Wemid, Příchytka: Ano                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675885238              |                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                   |

## Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | FSPG LED 60-150V BL        | Verze                                                          |
| Číslo      | <a href="#">2869770000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| objednávky |                            | otočné, V-O, Wemid                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              |                                                                |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FSPG LED 60-150V BK        | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869720000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 30-70V BL         | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869760000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,         |
| objednávky |                            | otočné, V-0, Wemid                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 30-70V BK         | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869710000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 100-250V BL       | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869750000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,         |
| objednávky |                            | otočné, V-0, Wemid                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 100-250V BK       | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869700000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 10-36V BL         | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869740000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,         |
| objednávky |                            | otočné, V-0, Wemid                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG LED 10-36V BK         | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869690000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG BL                    | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869730000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,         |
| objednávky |                            | otočné, V-0, Wemid                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |
| Typ        | FSPG BK                    | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">2869680000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| objednávky |                            | V-0, Wemid                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              |                                                                        |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                        |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | Verze                     |
| Číslo      | <a href="#">2432480000</a> | Odpojovací páčka (svorka) |
| objednávky |                            |                           |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |                           |
| Množství   | 100 ST                     |                           |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 12/6 MC NE WS           | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| objednávky |                            | Allen-Bradley, Bílá                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              |                                                                    |
| Množství   | 400 ST                     |                                                                    |

## Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 12/6 MC SDR             | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| objednávky |                            | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              |                                                                    |
| Množství   | 80 ST                      |                                                                    |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 30/5 MC NE WS           | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              |                                                                  |
| Množství   | 200 ST                     |                                                                  |

## Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZS 30/5 MC SDR             | Verze                                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| objednávky |                            |                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              |                                                                                         |
| Množství   | 40 ST                      |                                                                                         |

## Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | FSC-HPG BK W2C 4           | Verze                                         |
| Číslo      | <a href="#">2939280000</a> | Držák na příslušenství (svorka), Wemid, černá |
| objednávky |                            |                                               |
| GTIN (EAN) | 4099986702295              |                                               |
| Množství   | 20 ST                      |                                               |

## Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ        | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Číslo      | <a href="#">2910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| objednávky |                            |                                         |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                         |
| Množství   | 25 ST                      |                                         |

## W2T 4 DT-FT-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk. Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Verze                              |
| Číslo      | <a href="#">2799270000</a> | Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá |
| objednávky |                            |                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                    |

## Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ        | BZT W2C 4                  | Verze                                                |
| Číslo      | <a href="#">2894270000</a> | Držák na příslušenství (svorka), Wemid, Tmavě béžová |
| objednávky |                            |                                                      |
| GTIN (EAN) | 4064675885252              |                                                      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                      |