

TERMSERIES-COMPACT PROMO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Použití univerzálního relé na malém prostoru

TERMSERIES-compact - univerzální relé s maximální odolností proti vibracím

- Mimořádně kompaktní s šířkou pouhých 6 mm a hloubkou 63 mm
- 100 % odolnost proti vibracím díky uzavřenému provedení
- Zjednodušená kontrola funkce díky integrované stavové LED diodě
- Obzvláště odolné proti manipulaci díky pevně instalovaným relé

Všeobecné objednací údaje

Verze	Moduly TERMSERIES - kompaktní, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, PUSH IN
Číslo objednávky	2899000000
Typ	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
Množství	10 items

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	62.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.4606 inch
Výška	89.4 mm	Výška (v palcích)	3.5197 inch
Šířka	6.4 mm	Šířka (v palcích)	0.252 inch
Čistá hmotnost	28.19 g		

Teploty

Skladovací teplota	Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Provozní teplota		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Strana zátěže

Typ kontaktu 1 CO contact (AgNi)

Obecné údaje

Barevný černá

Data připojení

Metoda připojení vodiče	PUSH IN	Délka odizolování, jmenovité připojení	9 mm
Průřez vodiče, pevný, min.	0.14 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.14 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.14 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1.5 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		