

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Objímka x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní, Vnější prům. vodiče: 2.5 - 5 mm
Číslo objednávky	2902800000
Typ	VT-TM 1/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005358
Množství	200 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	5.3 mm	Šířka (v palcích)	0.2087 inch
Čistá hmotnost	0.45 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	5.3 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Barevný	Žlutá, Transparentní
Halogen	Ne	Základní materiál	TPU
Tištěné znaky	bez	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Rozsah provozní teploty	-30...90 °C		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.5 mm	Vnější prům. vodiče	2.5 - 5 mm
Průřez připojeného vodiče	0.5 - 1.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.


- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 30 MC NE WS	Verze
Číslo	1876390000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248466450	
Množství	300 ST	
Typ	TM-I 30 MC NE GE	Verze
Číslo	1876370000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248466443	
Množství	300 ST	
Typ	TM-I 30 MC NE RT	Verze
Číslo	1876380000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248466474	
Množství	300 ST	
Typ	TM-I 30 MC NE BL	Verze
Číslo	1876400000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248466467	
Množství	300 ST	
Typ	TM-I 30 MC NE GN	Verze
Číslo	1365610000	TM-I, Vkládací značky, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118171907	
Množství	300 ST	

TM-I 30



Spolehlivost procesu: TM-I
 Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	TM-I 30 MM WS	Verze
Číslo	2005530000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390070	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 30 MM GE	Verze
Číslo	2005700000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390339	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 30 MM RT	Verze
Číslo	2005870000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390384	
Množství	2000 ST	
Typ	TM-I 30 MM BL	Verze
Číslo	2005990000	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390452	
Množství	2000 ST	