



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2903190000
Typ	RC M P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122369

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	20 g
--------	-------	----------------	------

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C...125 °C
Provozní teplota	-40 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	2	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Druh kontaktu	Konektor samec	Připojení stínění	Ne
Materiál kroužku se závitem	Plast	Průřez připojení max.	4 mm ²
Průřez připojení min.	0.5 mm ²		

Obecná data

Počet pólů	2	Připojovací závit	M20
Ochrana před záměnou polarity	Ano	Typ připojení	Šroubové připojení
Hlavní materiál krytu	PA 66		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šroubovací nástroj pro kulaté konektory M20



Nástroj:
Tento nástroj je ideální pro instalaci vestavěných konektorů M20.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MTA RC	Verze
Číslo	2884950000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675852070	
Množství		

Zástrčkový konektor - šroubovací systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 SP	Verze
Číslo	2903200000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986122376	
Množství		

DC konektory



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RC F P2 M20 SP	Verze
Číslo objednávky	2860640000	
GTIN (EAN)	4064675576655	
Množství		

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem



Všeobecné objednávací údaje

Typ	PC RC M	Verze
Číslo objednávky	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Množství		