



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Číslo objednávky | 2903200000 |
| Typ | RC F P2 SP |
| GTIN (EAN) | 4099986122376 |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E307231 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|-------|----------------|------|
| Průměr | 20 mm | Čistá hmotnost | 20 g |
|--------|-------|----------------|------|

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Skladovací teplota | | Okolní teplota | -25 °C...125 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...60 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Počet pólů | 2 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Mosaz | LED | Ne |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Hlavní materiál krytu | PA 66 |
| Průměr kabelu, max. | 13 mm | Průměr kabelu, min. | 7 mm |
| Materiál kontaktu | Mosaz | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý proud | 17.5 A | Stupeň krytí | IP68 |
| Druh kontaktu | Konektor samice | Připojení stínění | Ne |
| Materiál kroužku se závitem | Plast | Průřez připojení max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0.5 mm ² | | |

Obecná data

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Počet pólů | 2 | Připojovací závit | M20 |
| Ochrana před záměnou polarity | Ano | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Hlavní materiál krytu | PA 66 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šroubovací nástroj pro kulaté konektory M20



Nástroj:
Tento nástroj je ideální pro instalaci vestavěných konektorů M20.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | MTA RC | Verze |
| Číslo | 2884950000 | |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675852070 | |
| Množství | | |

Zástrčkový konektor - šroubovací systém



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | RC M P2 SP | Verze |
| Číslo | 2903190000 | |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986122369 | |
| Množství | | |

DC konektory



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | RC M P2 M20 SP | Verze |
| Číslo objednávky | 2860650000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675576662 | |
| Množství | | |

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem



Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | PC RC F | Verze |
| Číslo objednávky | 2833850000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 | |
| Množství | | |