



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	0.14mm ² , 2.5mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	2903690000
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1.2205 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Délka	160 mm	Délka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	290.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.14 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.14 mm ²
Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		