

**V-ZPA TERMINAL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

Číslo objednávky	2904470000
Typ	<a href="#">V-ZPA TERMINAL</a>
GTIN (EAN)	4099986010352
Množství	1 items

## V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.1378 inch
Výška	220.4 mm	Výška (v palcích)	8.6771 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Čistá hmotnost	160 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -25 °C...55 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Jmenovité údaje IEC / EN

Počet pólů	5	Signalizační kontakt	Ne
Jmenovité napětí (AC)	240 V	Jmenovitý proud IN	101 A
Typ napětí	AC	Ochranné pojistky	NH00, 100 A gG
Provozní proud, I <sub>max</sub> .	125 A	Integrovaná záložní pojistka	Ne

## Koordinace izolace podle normy EN 50178

Závažnost znečištění 3

## Obecné údaje

Optický funkční displej	Ne	Design	Zástrčka adaptéru
Barevný	Šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	Sběrnice	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

## Data připojení

Délka odizolování	18 mm	Metoda připojení vodiče	Připojení s kotevní svorkou
Rozsah sevření, jmenovité připojení	6 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, max.	25 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pevný, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, pevný, max.	25 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	16 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	25 mm <sup>2</sup>		

## Elektrické údaje

Typ napětí	AC	Jmenovitý proud	101 A
------------	----	-----------------	-------

**V-ZPA TERMINAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Obecné údaje**

Počet pólů	5	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný	Šedá		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		