

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	TwinMark, Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, Bílá
Číslo objednávky	2904830000
Typ	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
Množství	1 items

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Šířka	7.6 mm	Šířka (v palcích)	0.2992 inch
Délka	75000 mm	Délka (v palcích)	2952.75 inch
Čistá hmotnost	732 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	7.6 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Délka	75000 mm	
Základní materiál	Polyolefin	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Smršťovací spojka, kotouč
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	4.8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2.4 mm	Vnější prům. vodiče	2.4 - 4.8 mm
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze	
Číslo objednávky	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Množství	1 ST		