


SFC-DS 0/30 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SFC – SlimFix Clip MultiCard se dvěma označovacími poli. Pro značkovače vodičů je často zapotřebí rychle přečíst označení počátku a cíle příslušného vodiče. Zde má smysl tisknout oba údaje přímo na značkovač.

Nové značkovače SFC-DS jsou navrženy jako karty MultiCard a jsou vhodné pro přímý tisk pomocí našeho tiskového systému PrintJet. Jejich dvě označovací plochy umožňují tisk více údajů na jednu značku. Tisková data lze importovat přímo z projektů CAE do označovacího softwaru M-Print® PRO. Po vytištění se značky umístí kolem vodiče a bezpečně se upevní pomocí speciálního zajišťovacího mechanismu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 30 x 4.2 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 2905020000 |
| Typ | SFC-DS 0/30 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4099986918580 |
| Množství | 150 items |

SFC-DS 0/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 3.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.126 inch |
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1.1811 inch |
| Šířka | 4.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 0.44 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.004 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Typ tisku | prázdný | Verze | s připínací patičí |
| Šířka | 4.2 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2, UL 94 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Žlutá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyamid 66 | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 29 x 2.2 mm | Počet na roli | 30 |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 1 mm ² |
| Vnější prům. vodiče, max. | 2.5 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1.5 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 1 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy

