



V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|------------------------------|
| Číslo objednávky | 2905270000 |
| Typ | WBC-P-6BK-16 |
| GTIN (EAN) | 4099986025943 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E529699 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 23.2 g |
|----------------|--------|

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -40 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C |
| Vlhkost | Vlhkost vzduchu ≤85 % | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Odolnost proti ořesům | 30 g | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Objemový odpor | ≥ 5000 MΩ | Jmenovité napětí | 1500 V |
| Jmenovitý proud | 100 A | Stupeň krytí | IP67 zapojené |
| Cykly zapojování | ≥ 100 | Kategorie rázového napětí | II |
| Provozní nadmožská výška | ≤ 2000 m | Odolnost proti rázům | V2 |

Všeobecné údaje

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| Vnější průměr kabelu, max. | 8.6 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 7.8 mm |
| Průměr kontaktu, kolík Ø | 6 mm | Schválení | UL 4128 |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Barevný | černá |
| Průřez vodiče, max. | 16 mm ² | Provedení povrchu | stříbrné |
| Typ | Zásuvka | Základní materiál | PA 66 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 | | |

Příslušenství

Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 45 | Verze |
| Číslo | 1500830000 | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné |
| objednávky | | krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | krimpování, Oválné krimpování |
| Množství | 1 ST | |

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ES EPG 45 DIN 25 | Verze |
| Číslo | 1501340000 | 25mm ² , Krimpování - odsazení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118309560 | |
| Množství | 1 ST | |