



V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2905280000
Typ	WBC-P-6OR-16
GTIN (EAN)	4099986025950
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E529699

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	23.2 g
----------------	--------

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C
Vlhkost	Vlhkost vzduchu ≤85 %		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Odolnost proti ořesům	30 g	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≥ 5000 MΩ	Jmenovité napětí	1500 V
Jmenovitý proud	100 A	Stupeň krytí	IP67 zapojené
Cykly zapojování	≥ 100	Kategorie rázového napětí	II
Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m	Odolnost proti rázům	V2



Všeobecné údaje

Vnější průměr kabelu, max.	8.6 mm	Vnější průměr kabelu, min.	7.8 mm
Průměr kontaktu, kolík Ø	6 mm	Schválení	UL 4128
Typ připojení	Nalisované připojení	Barevný	Oranžová
Průřez vodiče, max.	16 mm²	Provedení povrchu	stříbrné
Typ	Zásuvka	Základní materiál	PA 66

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

Nákresy



Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 DIN 25	Verze
Číslo	1501340000	25mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118309560	
Množství	1 ST	