

## VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Přepětová ochrana, Nízké napětí, Náhradní svodič, TN-S, TT
Číslo objednávky	<a href="#">2908540000</a>
Typ	VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S
GTIN (EAN)	4099986190955
Množství	1 items

## VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54 mm	Hloubka (v palcích)	2.126 inch
Výška	45.3 mm	Výška (v palcích)	1.7835 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	89 g		

## Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 5-95 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Data připojení, vzdálené upozornění

Typ připojení PUSH IN

## Jmenovité údaje IEC / EN

Počet pólů	1	Kombinovaný puls UOC	6 kV
Signalizační kontakt	Ne	Jmenovité napětí (AC)	230 V
Síť o nízkém napětí	TN-S, TT	Typ napětí	AC
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV	440 V	Ochranné pojistky	Není nutná pojistka ≤100 A gG
Doba odezvy / doba havarijního stavu	≤ 25 ns	Frekvenční rozsah, max.	60 Hz
Frekvenční rozsah, min.	50 Hz	Standardy	IEC 61643-11, EN 61643-11
Třída požadavků podle normy EN 61643-11	T2, T3	Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11	Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, U <sub>c</sub> (AC)	440 V	Vybíjecí proud I <sub>n</sub> (8/20 μs) vodič-PE	10 kA
Vybíjecí proud I <sub>max</sub> . (8/20 μs) vodič-PE	20 kA	Stupeň krytí U <sub>p</sub> při IN (L/N-PE)	≤ 1.7 kV, ≤ 1.4 kV
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR	25 kA	Vybíjecí proud (typ III)	3 kA
Integrovaná záložní pojistka	Ne	Stupeň krytí U <sub>p</sub> při IN (L-PE) (typ III)	≤1 kV

## Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III Závažnost znečištění 2

## Obecné údaje

Optický funkční displej	zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho	Segment	Rozvod elektrické energie
Verze	Náhradní svodič	Design	Instalační kryt; 1TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu	Nosná lišta	TS 35
Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m, ≤ 4000 m		

**VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**
**Data připojení**

Délka odizolování	13 mm	Průřez připojení vodičů PE, vícevodičový, max.	35 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů PE, pevný, max.	35 mm <sup>2</sup>	Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení
Typ připojení	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	15 mm
Průřez vodiče, pevný, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pevný, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm <sup>2</sup>

**Elektrické údaje**

Typ napětí	AC
------------	----

**Obecné údaje**

Počet pólů	1	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný	Šedá		

**Záruka**

Časový interval	5 let
-----------------	-------

**Důležitá poznámka**

Informace o produktu	Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
----------------------	---

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

**Symbol elektriny**

---



Schematic circuit diagram

---

---

**VPU AC II+III 0 L-N 440/20 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****Křížový šroubovák, Phillips**

Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDIK PH0 X 60	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2749880000</a>	Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0	
GTIN (EAN)	4050118897081		
Množství	1 ST		