

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Průmyslové bezpečnostní routery Weidmüller

- Zabezpečené sítě
  - Stateful packet inspection Firewall
  - IP/Port - předávání
  - Segmentace sítě
- Snadná integrace strojových sítí do výrobních sítě prostřednictvím 1: 1 NAT
- Bezpečná a snadná vzdálená údržba pomocí služby vzdáleného přístupu Weidmüller u-link Remote Access Service
- Umožňují modulární síťové architektury připravené na budoucnost se statickým a dynamickým směrováním
- Bezpečná komunikace na Internetu pomocí IPsec a OpenVPN
- Spolehlivé internetové spojení, dokonce i bez internetového přístupu v místě, díky integrovanému 4G/LTE mobilnímu modemu
- Plná flexibilita díky rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s rozsahy od 2 až do 4 portů.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Router smartcard,
Číslo objednávky	<a href="#">2909820000</a>
Typ	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
Množství	1 items

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 6 g

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Podporováno v modelu routeru	Revize hardwaru	AA
	Podporovaný model routeru	<a href="#">IE-SR-4GT</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA</a>
	Revize hardwaru	AI
	Podporovaný model routeru	<a href="#">IE-SR-4TX</a>
	Revize hardwaru	AJ
	Podporovaný model routeru	<a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA</a>
	Revize hardwaru	AA
	Podporovaný model routeru	<a href="#">IE-SR-4GT-M</a>

Použití Paměťová karta pro ukládání a načítání konfiguračního souboru směrovače

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Upozorňujeme na kompatibilitu hardwarové revize routeru s kartou SCM.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ethernet



- Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz, třída E)
- Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Typ 3 a 4)
- Ochrana všech vodičových dvoulinek
- Připojení pomocí konektorů samic RJ45
- Kovový kryt

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VDATA CAT6	Verze
Číslo	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118153002	
Množství	1 ST	

### Souprava pro montáž na 19" stojan



- Pro montáž zařízení určených na DIN lištu do 19" stojanů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RM-KIT	Verze
Číslo	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118029154	
Množství	1 ST	

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Industrial Security Router



Průmyslové bezpečnostní routery Weidmüller

- Zabezpečené sítě
  - Stateful packet inspection Firewall
  - IP/Port - předávání
  - Segmentace sítě
- Snadná integrace strojových sítí do výrobních sítí prostřednictvím 1: 1 NAT
- Bezpečná a snadná vzdálená údržba pomocí služby vzdáleného přístupu Weidmüller u-link Remote Access Service
- Umožňují modulární síťové architektury připravené na budoucnost se statickým a dynamickým směrováním
- Bezpečná komunikace na Internetu pomocí IPsec a OpenVPN
- Spolehlivé internetové spojení, dokonce i bez internetového přístupu v místě, díky integrovanému 4G/LTE mobilnímu modemu
- Plná flexibilita díky rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s rozsahy od 2 až do 4 portů.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-SR-4GT	Verze
Číslo	<a href="#">2873910000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
objednávky		10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
GTIN (EAN)	4064675647676	
Množství	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Verze
Číslo	<a href="#">2873920000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým
objednávky		modemem (4G/3G/2G), EU-model, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647683	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Množství	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Verze
Číslo	<a href="#">2873930000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým
objednávky		modemem (4G/3G), US/EMEA-model, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647690	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Množství	1 ST	
Typ	IE-SR-4GT-M	Verze
Číslo	<a href="#">2990450000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
objednávky		10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
GTIN (EAN)	4099986863521	
Množství	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX	Verze
Číslo	<a href="#">2751270000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
objednávky		10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
GTIN (EAN)	4050118899955	
Množství	1 ST	
Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Verze
Číslo	<a href="#">2751280000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým
objednávky		modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899962	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Množství	1 ST	

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2739630000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), Globální model, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118890365	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Množství	1 ST	