

DTLE 2.5/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Zamykáč prvek (svorka), Wemid, Červená |
| Číslo objednávky | 2910530000 |
| Typ | DTLE 2.5/4 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 |
| Množství | 25 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 34.4 mm | Hloubka (v palcích) | 1.3543 inch |
| Výška | 11 mm | Výška (v palcích) | 0.4331 inch |
| Šířka | 4 mm | Šířka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 0.37 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota | -60 °C...85 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

Nákresy

