

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Číslo objednávky	<a href="#">2912420000</a>
Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Množství	1 items

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	485 mm	Hloubka (v palcích)	19.0944 inch
Výška	565 mm	Výška (v palcích)	22.2441 inch
Šířka	335 mm	Šířka (v palcích)	13.189 inch
Čistá hmotnost	22000 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		