

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje, Náhradní díl
Číslo objednávky	2912440000
Typ	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Množství	1 items

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	1500 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Průřez koncovek, max.	10 mm ²	Průřez koncovek, min.	4 mm ²
Spotřební materiál	s plastovým límcem		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		