


THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2912620000
Typ	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
Množství	1500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.0012 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	63.5 mm	Šířka (v palcích)	2.5 inch
Čistá hmotnost	0.38 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	63.5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	Polyesterová fólie
Tištěné znaky	bez	Počet na roli	1500

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	113 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	12 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		