


BB-CV AITB 3X10 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skřínce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kryt víka (svorka), Wemid
Číslo objednávky	2918930000
Typ	BB-CV AITB 3X10 BL
GTIN (EAN)	4099986575516
Množství	10 items

BB-CV AITB 3X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.15 mm	Hloubka (v palcích)	0.2028 inch
Výška	13.6 mm	Výška (v palcích)	0.5354 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	15 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Drawings

