

## PV BSS DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Střídavé konektory pro fotovoltaické střídače s funkcí Plug & Play, které lze použít v terénu

- Díky robustní konstrukci a volbě materiálů odolných proti UV záření lze AC konektor používat i v nepříznivých podmínkách prostředí, jako jsou vibrace a silné sluneční záření
- Řešení třífázového konektoru bylo optimalizováno pro průřezy kabelů do 16 mm<sup>2</sup>, což výrazně snižuje energetické ztráty
- Kompaktní konstrukce poskytuje vysoký výkon při malých rozměrech
- Instalace je rychlá a efektivní a umožňuje pohodlnou manipulaci v terénu

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2920120000
Typ	<a href="#">PV BSS DL</a>
GTIN (EAN)	4099986583016
Množství	20 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 11.4 g

### Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -40 °C Trvalá provozní teplota, max. 105 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

### Všeobecné údaje

Barevný	černá	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Plast		

### Technické údaje

Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu, IP 2x otevřeně, IP67, IP68	Závažnost znečištění	3
--------------	----------------------------------------------------	----------------------	---

### Záruka

Časový interval 2 roky

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		