



Střídavé konektory pro fotovoltaické střídače s funkcí Plug & Play, které lze použít v terénu

- Díky robustní konstrukci a volbě materiálů odolných proti UV záření lze AC konektor používat i v nepříznivých podmínkách prostředí, jako jsou vibrace a silné sluneční záření
- Řešení třífázového konektoru bylo optimalizováno pro průřezy kabelů do 16 mm², což výrazně snižuje energetické ztráty
- Kompaktní konstrukce poskytuje vysoký výkon při malých rozměrech
- Instalace je rychlá a efektivní a umožňuje pohodlnou manipulaci v terénu

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2920130000
Typ	PV PS ULTA
GTIN (EAN)	4099986583023
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	8.87 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Plast		

Technické údaje

Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu, IP 2x otevřené, IP67, IP68	Závažnost znečištění	3
--------------	--	----------------------	---

Záruka

Časový interval	2 roky
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		